



Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, kształt ADB, SK 40, dla Ø chwytu D1: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301285 20
GTIN	4062406104948
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- położenie wkrętu bez łba względem pogłębienia stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm
- podczas dociągania zwiększona Ø oporowa jest dociskana do powierzchni oporowej
- w ten sposób zapewnione jest lepsze podparcie, co umożliwia stosowanie większego posuwu
- duża dokładność ruchu obrotowego dzięki płasko zaszlifowanej na 3 µm powierzchni przylegania
- z otworem Balluffchip.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810; 308830.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

Ø zewn. D: 40 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Akcesoria

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m	656050 200
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	308878 4,5
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308882 3
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308878 3
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309700 32
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308878 5
	308780 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 16

309700 16

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8

309745 8

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8

309740 8

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16

309680 16

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3,5 mm

308878 3,5

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm

308878 4

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16

309740 16

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40

309680 40

Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwytów tulei zaciskowych ER 16

309720 16

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308878 2
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309745 25
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308882 6
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309745 16
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309745 20
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309740 20
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309740 25

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm	308878 1,5
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309745 11
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308878 1
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm	308878 2,5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308882 5
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309740 11
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308882 4