



Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, kształt ADB, SK 40, dla Ø chwytu D1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301285 32
GTIN	4062406104962
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- położenie wkrętu bez łba względem pogłębienia stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm
- podczas dociągania zwiększona Ø oporowa jest dociskana do powierzchni oporowej
- w ten sposób zapewnione jest lepsze podparcie, co umożliwia stosowanie większego posuwu
- duża dokładność ruchu obrotowego dzięki płasko zaszlifowanej na 3 µm powierzchni przylegania
- z otworem Balluffchip.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810; 308830.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

wymiar A długości wysięgu: 75 mm

Ø zewn. D: 52 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	75 mm
Ø zewn. D	52 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Akcesoria

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309740 25
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309680 16
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	308878 4,5
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309740 16
	308630 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm

308878 3

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm

308882 3

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20

309745 20

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3,5 mm

308878 3,5

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32

309700 32

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8

309740 8

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm

308882 6

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40

309680 40

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32

309680 32

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40

309700 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309740 11
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308878 4
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308882 5
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309720 16
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309700 16
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309745 16
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308882 4
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309745 11
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309745 25
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm	308878 2,5
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m	656050 200
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm	308878 1,5
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8	309745 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308878 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308878 5
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309740 20
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308878 1
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40