

Garant**SEET 1305 AGFR, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej.
nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmax.} = 4 \text{ mm}$.
posuw f_z na ząb: 0,2 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEET 1305 AGSR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadają się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	700 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się	650 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		