



Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, SK 40, gwint M × długość L1: M10X150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301303 M10X150
GTIN	4062406105419
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

kształt stożkowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308810–308830.

Norma na uchwyty: ISO 7388-1

Norma na uchwyty: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 169 mm

Ø otworu D₁ tolerancja IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø zewn. D: 36,5 mm

Długość użyteczna L₁: 150 mm

L₂: 5 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	150 mm
wymiar A długości wysięgu	169 mm

gwint M	M10×150
Ø otworu D ₁ tolerancja IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø zewn. D	36,5 mm
L ₂	5 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Aksesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
	308610 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308785 30

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308720 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308760 30

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309740 11
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308878 4

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308882 3
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m	656050 200
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3,5 mm	308878 3,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm	308878 1,5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308882 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308882 4
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwyty tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 8	309745 8
Klucze mocujące ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwyty tulei zaciskowych ER 16	309700 16
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 20	309745 20
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	308878 4,5
Klucze mocujące ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Klucze do nakrętek mini ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 16	309740 16
Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwyty tulei zaciskowych ER 16	309720 16
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308882 6
Klucze mocujące ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 16	309680 16
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwyty tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308878 2
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwyty tulei zaciskowych ER 16	309745 16
	309740 25

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20

309740 20

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25

309745 25

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm

308878 5

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11

309745 11

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm

308878 3

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm

308878 1

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm

308878 2,5

Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8

309740 8

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25

309680 25

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32

309700 32