

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3xD, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232272 13
GTIN	4062406105877
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 35 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX8
Długość użyteczna L_1	35 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
zakres $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi