

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232271 36
GTIN	4062406105846
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L₁: 70,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	70,5 mm
śruby mocujące	232990 TX20
zakres Ø D	36 - 47 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi