



## Wpusty przesuwne ulepszone cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 14 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313805 14
GTIN	2050001929877
Klasa artykułu	33T

### Opis

**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

**Pasuje do :**

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

**w dostawie::**

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

**wskazówka:**

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 70 Nm

gwint G: M12

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka prowadzącego S: 14 mm

wysokość H: 20,5 mm

wysokość h: 8,5 mm

### Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	70 Nm
----------------------------------	-------

wysokość H	20,5 mm
Wyrobów firmy Röhms KFD-HE	210
rozstaw otworów b	25 mm
gwint G	M12
wysokość h	8,5 mm
szerokość rowka prowadzącego S	14 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich