

Garant GRIDLINE

Półka wysuwana do szafek na ciecze (bez kanistrów), prześwit roboczy: 75mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	980052 75
GTIN	4062406107062
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Solidna konstrukcja z blachy stalowej na łożyskowanych kulkowo prowadnicach. Z przodu otwarte wycięcie na kraniki spustowe. **Z pełnym wysuwem, nośność do 200kg.**

Zastosowanie:

Do zamocowania 4 kanistrów 25-litrowych **lub** 5 kanistrów 10-litrowych.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa	600 mm
głębokość użytkowa	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szufladopółka

