



Wpusty przesuwne ulepszone cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 21 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313805 21
GTIN	2050001929907
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do :

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

gwint G: M16

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka prowadzącego S: 21 mm

wysokość H: 28 mm

wysokość h: 11,5 mm

Opis techniczny

wysokość H	28 mm
------------	-------

rozstaw otworów b	30 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
Wyrobów firmy Röhms KFD-HE	315 / 21
gwint G	M16
wysokość h	11,5 mm
szerokość rowka prowadzącego S	21 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich