



Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębna pomiarowego: 18,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø bębna pomiarowego	18,5 mm
podziałka bębna pomiarowego	1/50 mm
Kalibracja	B1

norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940