

**Dmuchawy gorącego powietrza, ID producenta: 008338****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078321 008338
GTIN	4007841008338
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

dmuchawa gorącego powietrza z elektroniczną, płynną regulacją wydajności powietrza;

- **trwałość 10000 h dzięki bezszczotkowemu silnikowi;**
- **łatwa wymiana przewodu przyłączeniowego;**
- **wymienny układ grzewczy ceramiczny, trwałość 800 h;**
- **ciśnienie powietrza do 4000 Pa;**
- **regulacja temperatury za pomocą joysticka;**
- **blokada ponownego rozruchu;**
- **stopień ochładzania;**
- **wyświetlacz LC i wskazania temperatury resztkowej.**

Wysokogatunkowa dmuchawa gorącego powietrza prosta do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie:

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: HG 2620E

pobór mocy: 2300 W

temperatura powietrza: 50 - 700 °C

wydajność objętościowa powietrza: 150 - 500 l/min

masa: 840 g

Opis techniczny

ID producenta	008338
pobór mocy	2300 W

temperatura powietrza	50 - 700 °C
masa	840 g
oznaczenie producenta	HG 2620E
wydajność objętościowa powietrza	150 - 500 l/min
Opakowanie	Walizka transportowa

Akcesoria

Skanery temperatury HG Scan PRO ID producenta 007553	078325 007553
--	---------------