

**Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, Typ: G2440****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Mocna wersja wolnoobrotowa z dodatkowym uchwytem, Maksymalna prędkość obrotowa **4300 1/min.**

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	342 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	80 dB(A)
oznaczenie producenta	G2440
masa	0,9 kg
maksymalna prędkość obrotowa	4300 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
moc przekazywana	550 W

przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki proste