



Pneumatyczna szlifierka do rur, Typ: 14360



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079552 14360
GTIN	616026143609
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka do rur, o dużej mocy, do obróbki odcinków prostych i łuków. Przystawny uchwyt. Sprężyste osadzone ramię pozwala na szybką wymianę taśmy. Wymiar taśmy ścierniej 13 – 40×760 mm.

w dostawie::

Wymiary taśmy szlifierskiej 38×762 mm.

wskazówka:

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynaflex® na zapytanie lub w naszym sklepie internetowym.

moc przekazywana: 522 W

maksymalna prędkość obrotowa: 3400 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 1124 l/min

gwint przyłączeniowy: NPT

przyłącze pneumatyczne: 1/4 cal

szerokość taśmy: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Opis techniczny

masa	2,9 kg
------	--------

moc przekazywana	522 W
maksymalna prędkość obrotowa	3400 min ⁻¹
poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
szerokość taśmy	13; 19; 25; 32; 40 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
oznaczenie producenta	14360
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1124 l/min
długość linki	760 mm
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe