

**Poziomnice z metalu lekkiego, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467020 600
GTIN	4045197720504
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:**

Grubościenne, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i przyrównana umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki.

Norma:

Profil aluminiowy o grubych ściankach, eloksydowany o dużej odporności na zginanie. Płaska i przyrównana powierzchnia pomiarowa do perfekcyjnego ustawienia powierzchni, rur i krawędzi. Bezkrędkowa poziomiczka z efektem lupy umożliwia wolny od zniekształceń widok pęcherzyka. **Dokładność przy zmianie kierunku pomiaru: 0,75 mm/m.**

granica błędów w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

granica błędów przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,75 mm/m

Opis techniczny

długość	600 mm
granica błędów w pozycji normalnej	0,5 mm/m
granica błędów przy pomiarze w położeniu odwróconym	0,75 mm/m