



## Szczęki pazurowe, zestaw 3-elem., do uchwytów, Ø 315 mm, typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313233 1
GTIN	2050001929334
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do mocowania zewnętrznego, zwłaszcza do mocowania półfabrykatów.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5 hartowanej.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115/3117/3135/3137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313110/3120/3130/3140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

Zakres mocowania przykładowo dla nr 313115-313137.

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 54 mm

długość wpustu A: 26 mm

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

Pasujące do kodu barwnego: Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania: 44 - 211 mm

### Opis techniczny

zakres mocowania	44 - 211 mm
------------------	-------------

do Ø uchwytów typu	315 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 315 mm
szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów b	54 mm
długość wpustu A	26 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Röhmm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki