

PLANOLITH
Płyty granitowe, klasa dokładności 0, długość × szerokość: 1000X630 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	430300 1000X630
GTIN	2050001949769
Klasa artykułu	46H

Opis
Wykonanie:

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,
do zastosowań kontrolnych.
w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.
wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,008 mm

Grubość: 100 mm

Liczba wkładek z kulkami stalowymi: 3

masa: 189 kg

Opis techniczny

płaskość	0,008 mm
Grubość	100 mm
masa	189 kg
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	3
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Akcesoria

Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5
Stojaki szafkowe do wielkość płytki długość x szerokość 1000X630 mm	431050 1000X630
Stojaki do wielkość płytki długość x szerokość 1000X630 mm	431000 1000X630
Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5