



## Szczęki pazurowe, zestaw 3-elem., do uchwytów, Ø 315 mm, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313233 3
GTIN	2050001929341
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do mocowania zewnętrznego, zwłaszcza do mocowania półfabrykatów.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5 hartowanej.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

Zakres mocowania przykładowo dla nr 313115-313137.

Pasujące do kodu barwnego: Röhms Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki  
zakres mocowania: 119 - 320 mm

### Opis techniczny

zakres mocowania	119 - 320 mm
do Ø uchwytów typu	315 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 315 mm

szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów b	54 mm
długość wpustu A	26 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego