

PLANOLITH**Płyty granitowe, klasa dokładności 00, Długość × szerokość: 2000X1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/00- b. dokład. docierane proszkiem diament., do zastosowań pomiarowych.
w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.

wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,006 mm

Grubość: 220 mm

Liczba wkładek z kulkami stalowymi: 5

masa: 1320 kg

Opis techniczny

płaskość	0,006 mm
masa	1320 kg
Grubość	220 mm
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	5
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Akcesoria

Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 200 mm	431710 200
Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5
Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 150 mm	431710 150
Teowe rowki prowadzące i mocujące, wraz z montażem do płyt o długości 2000 mm	431700 2000
Koziołki pomiarowe, para	431705
Stojaki szafkowe do wielkość płytki długość x szerokość 2000X1000 mm	431050 2000X1000
Stojaki do wielkość płytki długość x szerokość 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5