

**Szczęki pazurowe, zestaw 3-elem., do uchwytów, Ø 200 mm, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313231 4
GTIN	2050001929297
Klasa artykułu	33T

**Opis****Zastosowanie:**

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do mocowania zewnętrznego, zwłaszcza do mocowania półfabrykatów.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5 hartowanej.

**Pasuje do :**

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

**wskazówka:**

Zakres mocowania przykładowo dla nr 313115-313137.

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania: 144 - 210 mm

**Opis techniczny**

zakres mocowania	144 - 210 mm
do Ø uchwytów typu	200 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 200 mm

szerokość rowka D	10 mm
rozstaw otworów b	40 mm
długość wpustu A	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego