



Pistolety wydmuchowe z dyszą zmniejszającą hałas, Typ: STAR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080121 STAR
GTIN	4047322416368
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie, do ciśnienia roboczego 10 barów. **wysokowydajny pistolet wydmuchowy** z aluminium, **zabezpieczająca dysza zmniejszająca hałas**.

w dostawie::

W tym złączka wtykowa nr 080157, rozm. 1/4 cala i końcówka węża 9 mm.

wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 955750.

wydajność przepływu przy 6 bar: 1216 l/min

Opis techniczny

typ	STAR
wydajność przepływu przy 6 bar	1216 l/min