



## Rozpylacz pistoletowy, Typ: SP11



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080144 SP11
GTIN	4047322419796
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Rozpylacz pistoletowy z prostą rurką rozpylającą i pojemnikiem z tworzywa sztucznego, matowego, przezroczystego; pojemność ok. 0,7 l.  
maks. temperatura robocza: 50 °C  
wydajność przepływu przy 5 barach: 25 l/min

### Opis techniczny

typ	SP11
maks. ciśnienie robocze	24 bar
wydajność przepływu powietrza	25 l/min
wydajność przepływu przy 5 barach	25 l/min
maks. temperatura robocza	50 °C
Rodzaj produktu	Pistolet