

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 20/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 20/1,5
GTIN	4045197720993
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	25 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
Przesunięcie osi L_3	14,5 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} . obróbka wewnętrzna	6 mm
długość całkowita L	180 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	30 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500