

**Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem, sześciokąt: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627453 3
GTIN	4045197722089
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.

Uchwyt z przyczepną powłoką **Haptoprene®** i rdzeniem ze szczególnie elastycznego, antyudarowego polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej o najwyższej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana.

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 180 mm

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
długość całkowita	180 mm
sześciokąt	3 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Zestaw wkrętek trzpieniowych 6-kątnych, z uchwytem liczba wkrętek 5	627458 5
--	----------