

Garant**Wkrętki 6-kątne, proste, z uchwytem, sześciokąt: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627451 4
GTIN	4045197722027
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z przyczepną powłoką **Haptoprene** i rdzeniem ze szczególnie elastycznego, antyudarowego polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

sześciokąt	4 mm
długość całkowita	220 mm
długość grotu	120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Wkrętki