

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 7
GTIN	7610733261451
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 230 mm

długość uchwyty przesuwne: 105 mm

Opis techniczny

długość uchwyty przesuwne	105 mm
długość całkowita	230 mm
sześciokąt	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne