

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 12
GTIN	7610733261499
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

**Zalety:**

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 300 mm

długość uchwyty przesuwne: 155 mm

**Opis techniczny**

długość uchwyty przesuwne	155 mm
sześciokąt	12 mm
długość całkowita	300 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne