

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 3
GTIN	7610733261390
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 155 mm

długość uchwyty przesuwne: 65 mm

Opis techniczny

sześciokąt	3 mm
długość uchwyty przesuwne	65 mm
długość całkowita	155 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne