

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 5
GTIN	7610733261437
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 195 mm

długość uchwyty przesuwne: 85 mm

Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
długość uchwyty przesuwne	85 mm
długość całkowita	195 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne