

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627391 10
GTIN	7610733261482
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zalety:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.

długość całkowita: 270 mm

długość uchwyty przesuwne: 135 mm

Opis techniczny

długość uchwyty przesuwne	135 mm
długość całkowita	270 mm
sześciokąt	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne