



Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	625405 TX10
GTIN	7610733261284
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana, końcówki czarne.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

długość grotu: 70 mm

długość całkowita: 160 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
profil Torx®	TX10
długość grotu	70 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu	Stal specjalna PB Swiss Tools
materiał uchwytu	uchwytem Santoprene® wykonanym z 2 materiałów
powierzchnia	chromowany
spiczaste	czarny, hartowany

