

mato

Ręczne, profesjonalne smarownice dźwigniowe, 400 g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083582
GTIN	4016553041311
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości **wersja przemysłowa** (wykluczone smarowanie pozorne), bezstopniowe mocowanie tłoczyska.

Napełnianie luźnym smarem (pojemność 500 cm³) lub możliwość stosowania wkładów (400 g). Profesjonalne ręczne smarownice dźwigniowe z systemem krótkoskokowym, **zawór do napełniania i odpowietrzania**.

Norma:

DIN 1283

w dostawie::

dotatkowo **wężyk pancerny** o \varnothing 13 mm, końcówki hydrauliczne 4-szczękowe.

Ciśnienie robocze: 400 bar

Ciśnienie próbne: 800 bar

Gwint przyłączeniowy wężyka: R1/8 cal

Opis techniczny

Gwint przyłączeniowy wężyka	R1/8 cal
Ciśnienie próbne	800 bar
Ciśnienie robocze	400 bar
zawartość	400 g
Atrybut nazwy produktu	400 g
Rodzaj produktu	Smarownica

Aksesoria

Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownicy
standardowe Typ UNI

083590 UNI

Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownicy
standardowe Typ PLUS

083590 PLUS