

Garant**Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®,
liczba wkrętek: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622160 12
GTIN	4045197725233
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.

Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Zawartość:

po 1 szt. nr 622150: rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

w dostawie::

po 1 szt. nr 622150: rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Opis techniczny

liczba wkrętek	12
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 4,5 mm	622150 4,5
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 7 mm	622150 7
Zwijane pokrowce na narzędzia długość × szerokość 500X320 mm	691520 500X320
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 5 mm	622150 5
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 9 mm	622150 9
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 8 mm	622150 8
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 5,5 mm	622150 5,5
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 13 mm	622150 13
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 11 mm	622150 11
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 12 mm	622150 12
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 6 mm	622150 6
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 10 mm	622150 10
Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® rozwartość klucza 4 mm	622150 4