

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNZEHSPEZIALIST

## Linki do przeciągania światłowodów PowerRex, w kasecie z tworzyw sztucznych, Długość linki: 20 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	814868 20
GTIN	9120045473964
Klasa artykułu	86A

### Opis

#### Wykonanie:

**Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm**, nadzwyczaj **sztywna** (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to **nadzwyczaj giętka** (do promienia 55 mm) idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.

Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek.

#### w dostawie::

wraz z wyposażeniem w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 **elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter)** o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 końcówka sprężynowa o  $\varnothing$  10 mm, 2 oczka, 1 płaszcz do przewodów o  $\varnothing$  6 - 9 mm, 5 tulejek końc., 3 tulejki łączące, 1 specjalny klej 3 g, 1 linka do wciągania.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,2 kN

### Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	1,2 kN
Długość linki	20 m

---

**Akcesoria**

Środek poślizgowy do kabla	814760
Power Disk	814770