

RUNPOTEC

HFR KABELZIEHSPEZIALIST

Taśma z włókna szklanego do wciągania przewodów, z bębniem stalowym, Długość linki: 50 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	814882 50
GTIN	9120045473605
Klasa artykułu	86A

Opis

Wykonanie:

Linka do wciągania o grubości 4,5 mm z włókna szklanego, nadzwyczaj **sztywna** (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to **giętka** (do promienia 120 mm). Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek. Na wysokogatunkowym stalowym bębnie z wysuwanymi łopami, 2 schowkami na wyposażenie, hamulcem i **podwójnym systemem rozwijania** (rozwijanie szybkie i automatyczny hamulec rozwijania).

w dostawie::

Wraz z wyposażeniem w szczelnym schowku: 1 **elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter)** o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 gruszka początkowa z uszakiem, 1 rolka, 2 tulejki końcowe, 1 tulejka łącząca, 1 klej specjalny 3 g.

Wytrzymałość na rozciąganie: 2,2 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	2,2 kN
Długość linki	50 m

