

**Przecinaki eco, wysokość miecza h<sub>5</sub> / szerokość skrawania W: 26/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Zastosowanie:**

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

**Pasuje do :**

imaków nr 273868 albo opravek nr 319132-319133 (opravek VDI).

**Część zamienna:**

Korek gwintowany nr 27 9919.

**wskazówka:**

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

Od 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 27 3656-27 3670.

chłodzenie wewnętrzne: tak

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 85 mm

wysokość h<sub>1</sub>: 21,4 mm

długość całkowita L<sub>całk.</sub>: 120 mm

**Opis techniczny**

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	85 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
Szerokość skrawania W	3 mm

wysokość $h_1$	21,4 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	120 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

---

## Aksesoria

Śruba do opravek mieczowych ECO	279919
---------------------------------	--------