

HOLEX®
Klucze oczkowe zapadkowe z 4 rozwartościami, 4 w 1, typ: 10-19

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Z obu stron, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 10 mm

rozwartość klucza 2: 13 mm

rozwartość klucza 3: 17 mm

rozwartość klucza 4: 19 mm

długość całkowita L: 210 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 26 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 4	19 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	35 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	26 mm
długość całkowita L	210 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartość klucza 3	17 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	20 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1	15 mm
rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana