

**Garant****Walce polerskie filcowe, Ø chwytu 6 mm, Typ: ZY4020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552213 ZY4020
------------------	---------------

GTIN	4045197723017
------	---------------

Klasa artykułu	51E
----------------	-----

**Opis****Wykonanie:**

Płytki filcowe rozmieszczone wachlarzowo wokół trzpienia.

**Zastosowanie:**

Do prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

**wskazówka:**

Filcowe trzpienie/szczotki muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 – 10 m/s.

stopień twardości: miękkie

Ø główki: 40 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø główki	40 mm
----------	-------

długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
-------------------------------	-------

Ø chwytu	6 mm
stopień twardości	miękkie
Rodzaj produktu	Trzpień polerski

## Akcesoria

Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 150	552250 150
Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 280	552250 280
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor BLUE	555740 BLUE
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor DARKPINK	555740 DARKPINK
Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor WHITE	555740 WHITE