

 GRIDLINE

## Cofnięte segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, Wysokość segmentów nóg: 800 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	927042 800
GTIN	4062406107864
Klasa artykułu	9GG

### Opis

#### Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Cofniętych segmentów nóg nie wolno wymieniać na przejezdne segmenty nóg.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Grubość materiału: 1,5 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

zakres regulacji wysokości: 800 - 950 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 475 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

**Opis techniczny**

zakres regulacji wysokości	800 - 950 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
głębokość	475 mm
szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003