

 GRIDLINE

Ściana tylna / powierzchnia odkładcza jednoczęściowe, do blatów o długości: 2000 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927140 2000 |
| GTIN | 4062406107901 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis

Wykonanie:

Ściana tylna i powierzchnia odkładcza z giętej blachy stalowej. Do montażu pomiędzy 2 segmentami nóg. Montaż jako ściana tylna zapewnia ochronę i dodatkową stabilizację. Podana nośność rozłożona na określoną powierzchnię odnosi się do montażu jako powierzchnia odkładcza.

Pasuje do :

Segmenty nóg nr 927000.

w dostawie::

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Aby używać całej głębokości stołu warsztatowego w charakterze półki, należy wbudować półki dwuczęściowe. W przypadku zamontowania w charakterze półki bez ścianki tylnej należy zamontować dodatkowo węzłówki nr 927122. W przypadku montażu w charakterze ścianki tylnej węzłówki nie są wymagane.

Grubość materiału: 1 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1900 mm

głębokość: 300 mm

nośność powierzchniowa: 100 kg

Opis techniczny

| | |
|------------------------|--------|
| nośność powierzchniowa | 100 kg |
|------------------------|--------|

| | |
|--|--|
| głębokość | 300 mm |
| szerokość | 1900 mm |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |