



## Ściana tylna / powierzchnia odkładcza jednoczęściowe, do blatów o długości: 1500 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	927140 1500
GTIN	4062406107895
Klasa artykułu	9GG

### Opis

#### Wykonanie:

Ściana tylna i powierzchnia odkładcza z giętej blachy stalowej. Do montażu pomiędzy 2 segmentami nóg. Montaż jako ściana tylna zapewnia ochronę i dodatkową stabilizację. Podana nośność rozłożona na określoną powierzchnię odnosi się do montażu jako powierzchnia odkładcza.

#### Pasuje do :

Segmenty nóg nr 927000.

#### w dostawie::

Z elementami do mocowania.

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

#### wskazówka:

Aby używać całej głębokości stołu warsztatowego w charakterze półki, należy wbudować półki dwuczęściowe. W przypadku zamontowania w charakterze półki bez ścianki tylnej należy zamontować dodatkowo węzłówki nr 927122. W przypadku montażu w charakterze ścianki tylnej węzłówki nie są wymagane.

Grubość materiału: 1 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1400 mm

głębokość: 300 mm

nośność powierzchniowa: 100 kg

### Opis techniczny

nośność powierzchniowa	100 kg
------------------------	--------

szerokość	1400 mm
głębokość	300 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003