

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G z szufladami, 12×20G, Wysokość/liczba szuflad: 900/7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927300 900/7
GTIN	4062406108311
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Opis techniczny

głębokość	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa	350 mm
szerokość	400 mm

liczba drzwi	0
Liczba szuflad	7
wysokość	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
wysokość użytkowa	800 mm
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
masa	74,9 kg
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927500 200
Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 900 mm	927412 900
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21