

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G zdrzwiami, Wysokość/liczba szuflad: 600****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927310 600
GTIN	4062406108359
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z ogranicznikiem po lewej stronie.

**Umieszczenie:**

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 600 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 525 mm

szerokość użytkowa: 350 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

## Opis techniczny

obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
szerokość	400 mm
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
masa	21,4 kg
wysokość użytkowa	525 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12

Półka wysuwana Typ 1	927510 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927515 1