

Garant GRIDLINE

**Obudowa szuflad 16G, przejezdna, 12×20G, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 500/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady pełnym wysuwem** zróżnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytem do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 125, 200

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

## Opis techniczny

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
z podwyższoną krawędzią	tak
wysokość	700 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Półka	tak
liczba drzwi	0
Liczba szuflad	3
Nośność maksymalna	600 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	740 mm
materiał kółka	Bieżnik poliuretanowy, niepozostawiający śladów
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
masa	47,6 kg
wysokość użytkowa	425 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
ComfortClose	nie
wykonanie podwyższonej krawędzi	4-stronna
Ø koła	125 mm
szerokość	420 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość bloku szuflad	500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość bloku szuflad	400 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12

głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wersja	mobilne
wersja	z szufladami
Obudowa otwarta na górze	nie
wysokość użytkowa szuflad	425 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Kontenery na rolkach, warsztatowe

## Akcesoria

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 125 mm	927505 125
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12
Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 100 mm	927505 100
Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady szuflady o wysokości frontu 200 mm	927505 200
Obudowa 16G przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość korpusu 500 mm	927430 500
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21