

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G kompletna ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, wysokość: 600 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927320 600
GTIN	4062406108434
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej. Drzwi zamykane **zamkiem bębnowym**. Szuflada niezamykana.

Z odchylnym przyrządem do regulacji wysokości GARANT nr 967565, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 525

Powłoka lakiernicza:

Korpus, i korpus szuflady – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 600 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 570 mm

szerokość użytkowa: 280 mm

głębokość użytkowa: 600 mm

Opis techniczny

szerokość	400 mm
wysokość	600 mm
masa	43,5 kg
głębokość	650 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa	600 mm
wysokość użytkowa	570 mm
szerokość użytkowa	280 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg z odchylnym przyrządem do zmiany wysokości / do odchylnego przyrządu do zmiany wysokości

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Imadła równoległe szerokość szczęk 120 mm	967100 120
Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem szerokość szczęk 120 mm	967565 120