

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G kompletna ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927320 800
GTIN	4062406108458
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej. Drzwi zamykane **zamkiem bębnowym**.

Szuflada niezamykana.

Z odchylnym przyrządem do regulacji wysokości GARANT nr 967565, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 150

Wysokość drzwiczek mm: 525

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, i korpus szuflady – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 570 mm

szerokość użytkowa: 280 mm

głębokość użytkowa: 600 mm

## Opis techniczny

Liczba szuflad	1
szerokość	400 mm
wysokość	800 mm
głębokość	650 mm
masa	58,8 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
wysokość użytkowa	570 mm
głębokość użytkowa	600 mm
szerokość użytkowa	280 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg z odchylnym przyrządem do zmiany wysokości / do odchylnego przyrządu do zmiany wysokości

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12
Imadła równoległe szerokość szczęk 120 mm	967100 120
Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem szerokość szczęk 120 mm	967565 120