

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G, z modułami zasilającymi w energię elektryczną i sprężone powietrze, wysokość: 700 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927325 700
GTIN	4062406108519
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G ze stabilnej konstrukcji stalowej.

Wyposażona w moduły zasilające w energię elektryczną i sprężone powietrze: 2 × moduł nr 928470 wielk. DE250V/1, 1 × moduł nr 928470 wielk. AIR/S.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1; 1 × nr 928470 wielk. AIR/S; 1 × nr 928470 wielk. 0/3

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażenie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

Opis techniczny

głębokość	650 mm
wysokość	700 mm
masa	22,7 kg
szerokość	400 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Moduł zasilający do stołów warsztatowych

Akcesoria

Moduły rodz. mod. AIR/S	928470 AIR/S
Moduły rodz. mod. 0/2	928470 0/2
Moduły rodz. mod. 0/1	928470 0/1
Moduły rodz. mod. 0/3	928470 0/3