

**Para rękawic 6240 // SKIN, rozmiar rękawic: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094234 6
GTIN	4059904095663
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

6240 SKIN. Dopasowane rękawice odznaczające się wysokim komfortem noszenia z dobrym wyczuciem dzięki zaawansowanej **technologii dziania 18 Gauge** z użyciem bardzo cienkiej przędzy. Nadają się także do obsługi ekranów dotykowych.

Norma:

EN 388; EN 420
EN 16350

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

Technologia tkania: 18G

EN 388:2016: 2111X

materiał podłoża: nylon

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarny / niebieski

Opis techniczny

Ochrona przed gorącym	brak
dopasowany kształt	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
przyczepność przy zaoliwieniu	dobry
bez dimetyloformamidu	nie
materiał powłoki	PU
masa	8 g
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
oddychanie	bardzo dobry
rozmiar rękawic	6
przyczepność na mokro	umiarkowany
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	2111X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / niebieski
Technologia tkania	18G