

**HOLEX®**

**Tulejki z materiału ściernego stożkowe (A), ziarno 150 drobne, Największa  $\varnothing$  x szerokość tulei: 36X60 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna.

**korund zwykły (A)**, do uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu.

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

### Pasuje do :

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553830.  
oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

ziarnistość	150
szerokość tulei	60 mm
największa $\varnothing$ tulei	36 mm

ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	stożkowe

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego szczelinowe, stożkowe, Ø chwytu 6 mm największa Ø x długość główki 36X60 mm	553830 36X60
---	--------------