

Garant GRIDLINE

Szuflada, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927500 100
GTIN	4062406109790
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 12

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 7,5 kg

Opis techniczny

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
wysokość użytkowa	75 mm

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
o wysokości frontu	100 mm
masa	7,5 kg
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek narzędziowych

Akcesoria

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950270 100/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950250 75/1