

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady,
Wysokość / wysokość drzwi: 900/525 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G, z drzwiami do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek bębnekowy. drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości czół szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

wysokość użytkowa szuflad: 250 mm

wysokość drzwiczek: 525 mm

Opis techniczny

liczba półek o regulowanej wysokości	1
masa	29 kg
wysokość drzwiczek	525 mm
wysokość użytkowa szuflad	250 mm
szerokość użytkowa	350 mm
szerokość	400 mm
głębokość	650 mm
wysokość	900 mm
przyłga drzwicowa	prawe
szerokość w G	12
głębokość w G	20
Grubość materiału	1 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927500 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927500 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927500 125

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka wysuwana Typ 1	927510 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927515 1